



Stück zahl	Bezeichnung	Ausführung für eine Robottüte.			Material-Bestellung für eine Robottüte.		Fertig- gewicht
		Stutzen	Abstoßstiel	Stemmschuh	Leicht- Bsp.	Zusammen- mit Zwischen- rollen	
1	Einzel-Länge	1	St. 6				
1	Gehäuse-Ring						
1	Winkel-Rohr						
1	Bohrungs-Rohr						
1	Bohr-Rohr						
2	Bohr-Rohr						
1	Schneisen						
1	Stirn						
1	Roller						
1	Sattel-Rohr						
2	Bohr-Rohr						
1	Stabschienen						
1	Roller						
1	Verbindungs-Rohr						
1	Roller						
2	Bohr-Rohr mit Schalter & Spindel						
1	Bohr-Rohr mit 5/8" Gew.						
2	Stifte						
2	Spindel 6 mm						
1	Leinwand-Streif						
2	Stift-Rohrbohrer 5/8"						
2	" " " " 1/2"						
2	Schrauben 5/8"						
1	Schraube 5/8"						
1	Schrauben 1/2"						
1	Stiftschraube 1/2"						
2	Stiften 5/8"						
7	" " " " 1/2"						
1	Stiften 3/8"						
1	Stiftschraube						
1	Bohr-Rohr mit Schalter & Spindel						

Überrollachslagerung mit Abordnung

Enten 18" Flach-Rohr, Sonder-Robottüte

für die Ostpreussische Eisenbahn, Königsberg