


Ausführung für eine Lokomotive.					Materialbestellung für 1 Loco	Fertig Gewicht
Stückzahl	Bemerkung	Nummer	Material	Werkstatt	Zeichn. Dimensionen und Mottelzeichen	Kg.
1	Bieglerknierrohr	1	S. E.	G, M2	P. 562 a	
1	Büchse	2	S. B.	P	Hänge	
1	Unterlegplatte	3	S. E.	S, M2		
7	Flankenschrauben 3/4 m. 3/16	4	"	"	20er 632 abstecken; 195 g	M2
2	Stiftschrauben 3/4 m. 3/16	5	"	"	1/4 195; 196 g	6 114 118,75 118



Gültig für folgende Lokomotiven:

12431/41	12531/41	1451/47	1667/49
17816/41	16430	18261/47	18984/46
19038/48	19677/44	20733/35	

**HENSCHEL & SOHN
CASSEL**

Biegler-Knierrohr
der B-Sender-Lokomotive

Biegler-Knierrohr

Messgeprüft
10. 3. 00

Fabr.-Nr.

Zeichnung Nr. 63
8. 4. 14